

アンギュラカム

—角度指定タイプ—

📌 角度選択タイプ【ANCE】は2021年11月に販売終了致しました。

RoHS10

ANC(角度指定タイプ)

⊕ $X = (L - F) \tan K^\circ$

⊗ $X \geq 20$ は製作不可

☑ 材質 SKD11
☑ 硬度 60~63HRC

■角度指定タイプ

M×Pitch	型式		B				指定0.1mm単位		K° 指定1°単位	
	Type	A					L	F		
M6×1.0	ANC	10	10	15	20	25	30	20.0~ 80.0	15.0 ≤ F ≤ L - 10	10~25
M8×1.25		15	10				20.0~100.0			
			15				20.0~120.0			
		20	20	25	30	20.0~150.0				
			15				20.0~120.0			
		25	20	25	30	20.0~150.0				
			20	25	30	20.0~150.0				

Order 注文例 型式 - B - L - F - K
ANC 10 - B20 - L50.0 - F30.0 - K20

Delivery 出荷日 8 日日出荷


Alterations 追加加工 型式 - B - L - F - K - (GC・MC)
ANC 15 - B25 - L80.0 - F50.0 - K20 - GC25.0

追加加工	記号	詳細	追加加工	記号	詳細
	GC	背面をカットします。 GC=指定0.1mm単位 ⊕ $A \leq GC \leq (L - F) \tan K + A$		MC	A寸15、20、25の タップ径をM8からM6に 変更します。


■特長

- モールドベースの加工が容易になります。
- 射出圧が小さい場合は、ロックブロックを兼ねることができます。

ex Example 使用例



●追加加工(GC)使用例



● スライド開きのタイミング調整(S)が可能です。

■精度基準

基準項目	概要	許容範囲
A・B寸の直角度		B面を基準として、A面の 垂直方向に対する直角度 $a \leq 0.02$
A・B寸の平行度		B面、またはA面を基準とし てF方向に対する平行度 $b \leq 0.02$

■コーナー部の仕上げ



アンギュラカム
ロックブロック