

# 溝付無給油ガイドレール


-スタンダードタイプ(ガイド溝高さ15mm/銅合金)-

RoHS10




## GR15Z



■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所



■取付ボルト穴4ヶ所



材質 高力黄銅鑄物4種 (CAC304) (旧JIS: HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設

80°C以下でご使用ください。

T	W1	d1	d2	H	ボルト穴数	A	B	C	型式		L
									Type	W	
30	7.5	11	7	7	2	20	-	-	GR15Z	23	80
											100
											120
											140
											160
											180
											200
											220
35	10	14	9	9	3	20	-	-	GR15Z	28	80
											100
											120
											140
											160
											180
											200
											220

Order 注文例 型式 - L GR15Z23 - 120

Delivery 出荷日 在庫品

# 溝付無給油ガイドレール



-ノック穴付タイプ-

RoHS10





## SRTL

■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所



材質 高力黄銅鑄物4種 (CAC304) (旧JIS: HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設

80°C以下でご使用ください。

T	W1	l1	l2	d1	d2	H1	H2	ボルト穴数	型式		L
									Type	W	
15	6	7.5	5.5	9.5	8	6	-	2	SRTL	15	60
											80
											100
											120
											140
20	8	10	9	14	10	9	-	3	SRTL	20	80
											100
											120
											140
											160
25	9	10	9	14	10	9	-	2	SRTL	25	80
											100
											120
											140
											160

Order 注文例 型式 - L SRTL20 - 120

Delivery 出荷日 5 日目出荷 ストック B

ガイドレール・センターレール