


# ランナーロックピン

- ストレート・ハードロックタイプ -



RoHS10

適用	型式	材質	硬度
ツバ径 ノーマル	RLH	SKH51	58~60HRC
	RLHL		
	RLHB		
	RLHBF		
ツバ径 ラージ	RLHG		
	RLHGF		



### ■L寸固定タイプ

H	B	E	P	Y	F	型式		L									
						Type	D										
4	2	1	1.5	1.0	1.7	RLH (ツバ径ノーマル)	2	15	20	25	30	35	40				
5			2.3	1.8	2.5		3	15	20	25	30	35	40	45	50		
6	2.5	2.8	2.3	3.0	4		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	
7	3	1.5	3.3	2.8	3.5		5	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
8			3.8	3.0	4.0		6	30	35	40	45	50	60	70	80		
10	4	2	5.8	5.0	6.0		8	30	35	40	45	50	60	70	80		

### ■L寸指定タイプ

H	B	E	P	Y	F	型式		L 指定0.1mm単位	
						Type	D		
4	2	1	1.5	1.0	1.7	RLHL (ツバ径ノーマル)	2	10.0~100.0	
5			2.3	1.8	2.5		3		
6	2.5	2.8	2.3	3.0	4				
7	3	1.5	3.3	2.8	3.5		5	15.0~100.0	
8			3.8	3.0	4.0		6		
10	4	2	5.8	5.0	6.0		8		

### ■L・P・Y・F寸指定タイプ

H	B	E	型式		指定0.1mm単位				
			Type	D	L	P	Y	F	
4	2	1	RLHB (ツバ径ノーマル)	Y ≤ F < D	2	10.0~100.0	1.3~1.9	0.8~1.4	
5					3		1.3~2.9	0.8~2.4	
6	4	1.5~3.9			1.0~3.4				
7	3	1.5			5	1.7~4.9	1.2~4.4		
8					6	2.0~5.9	1.5~5.4		
10	4	2			8	15.0~100.0	2.5~7.9	2.0~7.4	
13	5	2.5			10	3.0~9.9	2.5~9.4		

Ⓢ P-Y ≥ 0.5

H	B	E	型式		指定0.1mm単位				
			Type	D	L	P	Y	F	
4	2	1	RLHG (ツバ径ラージ)	Y ≤ F < D	2	10.0~100.0	1.3~1.9	0.8~1.4	
6					3		1.3~2.9	0.8~2.4	
7	4	1.5~3.9			1.0~3.4				
8	3	1.5			5	1.7~4.9	1.2~4.4		
9					6	2.0~5.9	1.5~5.4		
11	4	2			8	15.0~100.0	2.5~7.9	2.0~7.4	
15	5	2.5			10	3.0~9.9	2.5~9.4		

Ⓢ P-Y ≥ 0.5

### ■L・P・Y・F・B・E寸指定タイプ

H	型式		指定0.1mm単位						B-Emin.
	Type	D	L	P	Y	F	B	E	
4	RLHBF (ツバ径ノーマル)	2	10.0~100.0	1.3~1.9	0.8~1.4	Y ≤ F < D	1.5~3.0	0.5~1.5	1.0
5		3		1.3~2.9	0.8~2.4				
6		4		1.5~3.9	1.0~3.4				
7		5	1.7~4.9	1.2~4.4	2.3~4.5		0.8~2.3	1.5	
8		6	2.0~5.9	1.5~5.4					
10		8	15.0~150.0	2.5~7.9	2.0~7.4		3.0~6.0	1.0~3.0	2.0
13	10	3.0~9.9	2.5~9.4	3.8~7.5	1.3~3.8	2.5			

Ⓢ P-Y ≥ 0.5

H	型式		指定0.1mm単位						B-Emin.
	Type	D	L	P	Y	F	B	E	
4	RLHGF (ツバ径ラージ)	2	10.0~100.0	1.3~1.9	0.8~1.4	Y ≤ F < D	1.5~3.0	0.5~1.5	1.0
6		3		1.3~2.9	0.8~2.4				
7		4		1.5~3.9	1.0~3.4				
8		5	1.7~4.9	1.2~4.4	2.3~4.5		0.8~2.3	1.5	
9		6	2.0~5.9	1.5~5.4					
11		8	15.0~150.0	2.5~7.9	2.0~7.4		3.0~6.0	1.0~3.0	2.0
15	10	3.0~9.9	2.5~9.4	3.8~7.5	1.3~3.8	2.5			

Ⓢ P-Y ≥ 0.5



Order 注文例  
 型式 - L - P - Y - F - B - E  
 RLH 6 - 70  
 RLHG 4 - 37.5 - P2.8 - Y2.3 - F3.0  
 RLHGF4 - 37.5 - P2.8 - Y2.3 - F3.0 - B3.0 - E1.0



Delivery 出荷日  
 • RLH 在庫品  
 • RLHL・RLHB・RLHG・RLHBF・RLHGF 2 日目出荷  
 ストック T  
 ストック A



Alterations 追加加工  
 型式 - L - P - Y - F - B - E - (HC・LKC...etc.)  
 RLHGF 4 - 37.5 - P2.8 - Y2.3 - F3.0 - B3.0 - E1.0 - HC5 - LKC  
 2 日目出荷 ストック T・A

追加加工	記号	詳細
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 Ⓢ D ≤ HC < H Ⓢ RLH適用不可
	LKC	全長公差変更 $L \pm 0.03 \dots L \pm 0.02$ (L寸0.01mm単位指定可) Ⓢ RLH適用不可
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 Ⓢ 2.0 ≤ TC < 4 Ⓢ TC使用時もL寸は指定寸法通りです。 Ⓢ 4 - TC ≤ Lmax. - L Ⓢ RLH適用不可

追加加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット Ⓢ L < 16は適用不可 Ⓢ RLH適用不可
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要) Ⓢ RLH適用不可
	DR	D寸端部 R加工 (R0.1~0.3) Ⓢ 簡易加工のため厳密なR形状ではありません。 Ⓢ RLH適用不可