


# テーパブロックセット

RoHS10




精度ランク	型式			A公差	A面に対するV寸部の対称度	材質	硬度
	セット品	ピン単体	プッシュ単体				
標準	TBS	-	-	+0.02 0	(合いマーク合わせタイプ) 合わせ加工の為、セット以外の組み合わせは使用不可	SKD11相当	58~62HRC
精級	VTBS	VTBSP	VTBSB	0 -0.005	0.005以下 セットの組み合わせ、向きを気にせず使用可能ex)2色成形、インサート成形等		


### ■取付ボルト穴2カ所 (L30~120)




### ■取付ボルト穴1カ所 (A20以上、L20~25時)



### ■取付タップ穴1カ所 (A12・16のみ)



### ●セット時の寸法



- ミスマーク側に合いマークがあるため、位置合わせが簡単です。
- ミスマークを型の外へ見えるようにセットしてください。
- TBSは、必ず納品時のセット組み合わせおよび、向きでご使用ください。
- VTBSは、ミスマークのみで合いマークはありません。

①ピンのテーパ部高さはE+1mmとなります。



Order  
注文例

型式	L	K
TBS35	40	3
VTBS25	30	1



Delivery  
出荷日



在庫品

### ■標準 合いマーク合わせタイプ

V	E	T	T1	T2	ボルト穴				取付ボルト	抜きタップ N	タップ穴 M×ℓ	ボルト穴数	型式		L 選択	K° 選択
					ℓ1	ℓ2	d	t					Type	A		
7	*5								M3ボルト	M 3	M3×6	1 (タップ穴)	TBS	12	15	1
9		23	7	14					M4ボルト	M 4	M4×6	1 (タップ穴)		16	20	
12	*7						6.5	3.5	M3ボルト	M 4		1		20	25	
					7.5	15						2		20	30	
												1		20	40	
15		28	9	17			8	5	M4ボルト	M 5		1		25	25	
					7.5	15						2		25	30	
												1		25	40	
17		32	10	20			9	6	M5ボルト	M 6		1		30	30	
					7.5	15						2		30	40	
20	10	35	11	22								1		30	40	
					10	30						2		30	50	
25	15	45	14	29			11	7	M6ボルト	M 8		2	35	40		
					17.5	40						1	40	50		
					20	60						2	40	60		
35	20	60	19	39			14	9	M8ボルト	M10		2	45	75		
					15	30						1	50	100		
					20	50						2	50	60		
					30	60						1	60	90		
					30	60						2	65	120		

①A12・A16の場合、ピン側のテーパ部高さがE+1mmとなります。

### ■精級

V	E	T	T1	T2	ボルト穴				取付ボルト	抜きタップ N	ボルト穴数	型式		L 選択	K° 選択
					ℓ1	ℓ2	d	t				Type	A		
12	7	23	7	14			6.5	3.5	M3ボルト	M4	1	VTBS (①+②セット)	20	25	1
					7.5	15					2		20	30	
15	8	28	9	17			8	5	M4ボルト	M5	1		25	25	
					7.5	15					2	25	30		
17	8	32	10	20			9	6	M5ボルト	M6	2	30	40		
20	10	35	11	22	10	20	11	7	M6ボルト	M8	2	35	40		

### ■ご使用にあたって

