

ボールリテーナ


エジェクタガイドブシュ

－EMBS専用ブシュ－

RoHS10



EMBS



材質 ボール保持器 C3604
ボール SUJ2
付属品 Oリング

球径 Ball Dia.	d1	d	型 式		L									
			Type	No.										
2	8.5	11.5	EMBS	8	25	30	35							
	10.5	13.5		10	25	30	35	40						
	13.5	16.5		13			35	40	45	50	55	60		70
	16.5	19.5		16			35	40	45	50	55	60	65	70
	20.5	23.5		20			35	40	45	50	55	60	65	70
	25.5	28.5		25			35	40	45	50	55	60	65	70
	30.5	33.5		30			35	40	45	50	55	60	65	70

⚠ ボールリテーナの選定は **P885** をご参照ください。
⚠ 付属品のOリングはボールリテーナの位置を固定するためのものです。ボールリテーナを金型に取り付ける時にご使用ください。
取り付け方法詳細 **P886**

Order
注文例

型 式 — **L**
EMBS20 — **45**

Delivery
出荷日


在 庫 品

- ご使用にあたって
- ボールリテーナのボール(SUJ2)が熱膨張するため、目安として100℃以下でご使用ください。

RoHS10



EGBB



材質 SUJ2
硬度 58HRC～

D ₁	D _{h6}		d		型 式		ℓ				
					Type	No.					
19	16	0 −0.011	12	−0.025 −0.030	EGBB	8	13	15			
21	18		14			10	13	15			
25	22	0 −0.013	17	−0.030 −0.035		13	13	15	20	25	
28	25		20			16	13	15	20	25	
33	30		24	20		13	15	20	25		
38	35	0 −0.016	29	−0.035 −0.040		25	13	15	20	25	
43	40		34			30	13	15	20	25	


Order
注文例

型 式 — **ℓ**
EGBB16 — **20**

Delivery
出荷日

在 庫 品

- ご使用にあたって
- ピンは精級品(EGH・EGHC・EGHN・EGZA・EGHA **P873・874・877・878**)をご利用ください。
 - CリングタイプEGHRはご使用になれません。
 - リニアタイプより高い動定格荷重を得ることができます。



エジェクタ
関連部品