

中・大型用エジェクタガイドピン

-突き当て・段付／ボルト止めタイプ-


エジェクタガイドブシュ

-プレーン／S寸ロングタイプ-



RoHS10

EGPDX (Df6)




材質 SUJ2 硬度 L寸部 58HRC~(高周波焼入れ)



RoHS10

EGPDHE (De7)
EGPDHF (Df6)



材質 SUJ2 硬度 58HRC~(高周波焼入れ) 付属品 取付ボルト (CB) 1本

Df6	d1e7	d2h7	ℓ	型 式		L	R
				Type	D	指定5mm単位	選択
30	-0.020 -0.033	20	20	EGPDX	30	150~300	1 2
40	-0.025 -0.041	30	30		40	150~400	
50					50	150~400	1 2 3

D	D公差		d1	d2	L1	△ 付属ボルト	型 式		L
	EGPDHE (De7)	EGPDHF (Df6)					Type	D	指定5mm単位
25	-0.040 -0.061	-0.020 -0.033	9	14	75 CB 8-90 105 CB 8-120 135 CB 8-150 80 CB10-100	EGPDHE (De7) EGPDHF (Df6)	25	25	150~200 205~250 255~300
35			11	18	110 CB10-130 140 CB10-160 80 CB10-100		35	35	150~200 205~250 255~300
40	-0.050 -0.075	-0.025 -0.041	11	18	110 CB10-130 140 CB10-160 80 CB12-100		40	40	205~250 255~300
50			14	20	110 CB12-130 140 CB12-160 180 CB12-200		50	50	205~250 255~300 305~350

Order 注文例


型 式 - L - R
EGPDX30 - 155 - 2

Delivery 出荷日

5 日日出荷


Alterations 追加工

型 式 - L - R - (MC)
EGPDX30 - 150 - 2 - MC

追加工	記号	詳細
	MC	抜き取りタップ加工 d2 M ℓ1 20 M10 15 30 M12 18 EGPDXのみ適用

Example 使用例


ピン：両端段付タイプ
ブシュ：プレーンタイプ
(2 右ページ)





RoHS10

EGBH (プレーン)




材質 SUJ2 硬度 58HRC~



RoHS10

EGBN (S寸ロング)



材質 SUJ2 硬度 58HRC~

Order 注文例


型 式 - ℓ
EGBH8 - 10
EGBN13 - 10

Delivery 出荷日

在庫品

Example 使用例

EGBH使用例



S	H	Dh6	型 式		ℓ
			Type	d	
8	19	16	EGBH	8	10 13 15
8	21	18		10	10 13 15 20
10	23	20		12	10 13 10 13 15
10	25	22		13	20 25
10	28	25		16	10 13 15 20 25
10	33	30		20	10 13 15 20 25 30
10	38	35		25	13 15 20 25 30
15	43	40		30	13 15 20 25 30
15	45	42		32	15 20 25 30
20	48	45		35	20 25 30
20	55	52	EGBN	40	20 25 30
20	65	62		50	25 30

S	H	Dh6	型 式		ℓ
			Type	d	
ℓ+8	25	22	EGBN	13	10 15 20
	28	25		16	10 15 20
	33	30		20	10 15 20 25
	38	35		25	15 20 25
	43	40		30	20 25 30
	48	45		35	20 25 30
	55	52		40	20 25 30
	65	62		50	20 25 30

EGBN使用例

市販のモールドベースにて、座ぐり方式を用いる際、上プレートにザグリをするか、下プレートにザグリをするか2通りの場合があります。EGBHはガイド部が短いタイプですが、EGBNやEGBNZ・EGBZ・EGBSK (P882) はどちらにザグリを設けても長くガイドがとれるように規格しました。

