


無給油エジェクタガイドブシュ

無給油エジェクタガイドブシュ

-S寸ロングタイプ-

RoHS10 **EGBHZ (プレーン)**




●特殊固体潤滑剤使用限界80℃以下*

☑ 材質 SUJ2
特殊固体潤滑剤 MoS₂(埋設) ☑ 硬度 58HRC~

S	H	Dh6	型式		ℓ
			Type	d	
10	25	22	0 -0.013	EGBHZ	13 10 13 15
10	28	25			16 13 15
10	33	30			20 13 15 20
10	38	35	0	-0.016	25 15 20 25
15	43	40	30 15 20 25		
20	48	45	35 20 25		
20	55	52	0	-0.019	40 20 25 30
20	65	62	40 25 30		

RoHS10 **EGBZS (銅合金)**




☑ 材質 高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS・HBSC4)
特殊固体潤滑剤(埋設)

●特殊固体潤滑剤使用限界150℃以下*

S	H	Dh6	型式		ℓ
			Type	d	
10	25	22	0 -0.013	EGBZS	13 10 13 15
10	28	25			16 13 15 20
10	33	30			20 13 15 20
10	38	35	0	-0.016	25 15 20 25
15	43	40	30 15 20 25		
20	48	45	35 20 25		
20	55	52	0	-0.019	40 20 25 30
20	65	62	40 25 30		

●EGBZS(無給油タイプ)…
特殊固体潤滑剤を埋設していますので給油の手間が省けます。(なお、初期なじみ油をつけると、耐久性はさらに向上します。)80℃以上でないとい固体潤滑剤から油がにじみ出てきませんので型温にご注意ください。

RoHS10 **EGBPK (高温用銅合金)**




☑ 材質 特殊高力黄銅系(CAC304系)
特殊固体潤滑剤黒鉛(埋設)

●特殊固体潤滑剤使用限界250℃以下*

S	H	Dh6	型式		ℓ
			Type	d	
10	25	22	0 -0.013	EGBPK	13 13 15
10	28	25			16 13 15
10	33	30			20 13 15 20
10	38	35	0	-0.016	25 15 20 25
15	43	40	30 20 25		
20	48	45	35 20 25		
20	55	52	0	-0.019	40 25 30
20	65	62	40 30		

- ⚠ EGBPKのブシュ内径には、耐熱性と初期なじみ性を得るためのコーティング剤(黒色)を塗布しております。
- ⚠ コーティング剤によりガイドピン等が入りにくいことがありますが、コーティング剤を除去いたしますと初期なじみ性が得られませんので、ご了承ください。
- ⚠ コーティング剤は、有機溶剤等を用いて除去することができます。
- ⚠ 本商品の内径公差はF6となっております。




Order 注文例

型式	ℓ
EGBHZ16	20
EGBZS16	20
EGBPK16	15

Delivery 出荷日 在庫品

RoHS10 **EGBNZ (S寸ロング)**




☑ 材質 SUJ2
特殊固体潤滑剤 MoS₂(埋設) ☑ 硬度 58HRC~

●特殊固体潤滑剤使用限界80℃以下*

S	H	Dh6	型式		ℓ
			Type	d	
ℓ+8	28	25	0 -0.013	EGBNZ	16 10
	33	30			15 20
ℓ+8	38	35	0 -0.016	EGBNZ	10 15
	43	40			20 25
ℓ+8	48	45	0 -0.019	EGBNZ	10 20 25
	55	52			15 20 25 30
ℓ+8	65	62	0 -0.019	EGBNZ	20 25 30
	65	62			20 25 30

RoHS10 **EGBZ (S寸ロング・銅合金)**




☑ 材質 高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS・HBSC4)
特殊固体潤滑剤(埋設)

●特殊固体潤滑剤使用限界150℃以下*

S	H	Dh6	t	型式		L 選択
				Type	d	
ℓ+8	14	25	0 -0.013	EGBZ	4	13 25
	19	28				25 33
ℓ+8	19	33	0 -0.016	EGBZ	4	20 33
	24	38				25 38 43
ℓ+8	19	38	0 -0.019	EGBZ	4	25 33 38 43 53
	24	43				30 38 43 53
ℓ+8	29	48	0 -0.019	EGBZ	4	35 38 43 53 68
	39	55				40 43 53 68
ℓ+8	29	61	0 -0.019	EGBZ	8	40 43 53 68
	39	71				50 53 68

RoHS10 **EGBSK (S寸ロング・高温用銅合金)**



☑ 材質 特殊高力黄銅系(CAC304系)
特殊固体潤滑剤黒鉛(埋設)

●特殊固体潤滑剤使用限界250℃以下*

●EGBZ(無給油タイプ)…
特殊固体潤滑剤を埋設していますので給油の手間が省けます。(なお、初期なじみ油をつけると、耐久性はさらに向上します。)80℃以上でないとい固体潤滑剤から油がにじみ出てきませんので型温にご注意ください。

S	H	Dh6	t	型式		L 選択
				Type	d	
ℓ+8	19	33	0 -0.013	EGBSK	4	20 33 38 43 53 68
	24	38				25 38 43 53 68
ℓ+8	24	43	0 -0.016	EGBSK	4	30 38 43 53 68
	29	48				35 43 53 68
ℓ+8	29	61	0 -0.019	EGBSK	8	40 43 53 68
	39	71				50 53 68



- ⚠ EGBSKのブシュ内径には、耐熱性と初期なじみ性を得るためのコーティング剤(黒色)を塗布しております。
- ⚠ コーティング剤によりガイドピン等が入りにくいことがありますが、コーティング剤を除去いたしますと初期なじみ性が得られませんので、ご了承ください。
- ⚠ コーティング剤は、有機溶剤等を用いて除去することができます。
- ⚠ 本商品の内径公差はF6となっております。

Order 注文例

型式	ℓ	L
EGBNZ16	20	33
EGBZ20	33	33
EGBSK20	33	33

Delivery 出荷日 在庫品