


インターナルラッチロック

❗こちらの商品は日本国内のみ、もしくは一部の国・地域のみ取り扱いとなります。



部品	M材質	H硬度
ブシュ	SCM445相当	56～58HRC
シャフト	S50C相当	62±2HRC

A 付属品
 ブシュ止め2個
 シャフト止め1個
 ブシュ止め用ボルト4本
 シャフト止用ボルト1本
 耐熱温度 150℃

型 式



Order 注文例

型式
ILCU



Delivery
出荷日

 在庫品

■インターナルラッチロック専用カム

型式		対応型式
Type	No.	
DCUMC	1	ILCU

💡1個ずつの単体販売となります。



Order 注文例

型式 — No.
DCUMC — 1



Delivery
出荷日

動画のご案内

こんなこと、ありませんか？

- ☑ 使ってみたいけど **動き** がよくわからない。
- ☑ **取付方法** や **注意点** がわかり難い。

使い方を
動画で確認！




■概要

●特長

- 金型の2段階の型開きを、型内で制御します。
- 小型～中型の金型に適しており、省スペースにつながります。
- 2段階突き出しを行うエジェクタプレートの制御装置としても使用できます。


●インターナルラッチロックの動き




	1段階型開き	最大125mm/最小6mm
	2段階型開き	フリー
最大耐荷重	プシュ、カム、シャフト	1,500kgf (14709N)
	ボルト、ストッパー、プシュ止め	1,000kgf (9806N)

■取り付けについて


- **ガイドシャフト加工図**
ガイドシャフトを固定具にかませるため、コの字に加工を施します。



- **ガイドブシュ穴加工図**
可動側・固定側それぞれの型板にブシュを付属のボルトで固定します。



- **ガイドシャフト穴加工図**
ガイドシャフトを通し、固定側取付板に付属のボルトで固定します。



●注意事項

- 最低でも本製品2点を対角線上にバランスのとれた状態で配置してください。
- ガイド部分は役割上、カットは推奨していません。