



冷却用ジョイント



RoHS 10 **JTW** (黄銅)
JTWS (ステンレス)

材質 JTW 黄銅 (C3604)
JTWS ステンレス (SUS304)
ネジ部 JIS B 0203 管用テーパネジ^R Rc (PT)

Ⓜ JTWはRoHS非対応商品です。 Ⓜ 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。

B	T	D	d1	l	S	d	①Rc (PT)	②R (PT)	型式		L	
									Type	No.	指定5mm単位	指定10mm単位
14	13	10.5	6	10	3.97	9.728	1/8	1/8	JTW JTWS (L≤250)	1	30~200	210~300
17	16	13.8	8	10	6.01	13.157	1/4	1/4		2		
21	17	17.3	10	12	6.35	16.662	3/8	3/8		3		

Ⓜ JTWSはL≤250となります。

Order 注文例

型式 - L
JTW 2 - 150
JTWS 2 - 200

Alterations 追加工

型式 - (LC)
JTW2 - LC135

追加工	記号	詳細
	LC	全長変更 LC=指定1mm単位 Ⓜ JTW→30<LC<300 JTWS→30<LC<250 ツバ部、ネジ部の寸法は変わりません。

Delivery 出荷日

- JTW L寸30~150
在庫品
- JTW L寸155以上 • JTWS
3 日日出荷

ストーク T
ストーク A

JTWF (テーパネジ変換タイプ)

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ^R Rc (PT)

Ⓜ 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。

B	T	D	D1	d1	d2	f	l	S	d	①Rc (PT)	②R (PT)	型式		L 指定10mm単位
												Type	No.	
17	16	13.8	-	6	-	-	10	6.01	13.157	1/8	1/4	JTWF	12	50~200
21	17	17.3	-	8	-	-	12	6.35	16.662	1/4	3/8		23	
17	16	13.8	11	8	6	15	10	3.97	9.728	1/4	1/8		21	
21	17	17.3	14	10	8	15	10	6.01	13.157	3/8	1/4		32	

Order 注文例

型式 - L
JTWF 12 - 150

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストーク A

RoHS 10 **HX-JTW** 黄銅 (六角穴付タイプ)

材質 黄銅 (C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ^R Rc (PT)

Ⓜ 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。
Ⓜ テーパネジ部②に六角レンチ用穴が付きま。

B	T	D	d1	六角レンチ穴 OH	l	S	d	①Rc (PT)	②R (PT)	型式		L
										Type	No.	
14	13	10	6	○6	9	3.97	9.728	1/8	1/8	HX-JTW	1	50~150 (指定10mm単位)
17	16	13	8	○8	11	6.01	13.157	1/4	1/4		2	
21	17	17	10	○10	13	6.35	16.662	3/8	3/8		3	

Order 注文例

型式 - L
HX-JTW1 - 120

Delivery 出荷日

在庫品

ex Example 使用例

冷却関連部品②
ジョイント・型内冷却部品