



M × l Pitch	D <sub>1</sub>	R	B	型式		L								
				Type	D									
M10 × 22 P1.5	35	2.5	20	SGPRG	28	100	110	120	130	140	150	160	170	180
M12 × 27 P1.75	39		24		32		110	120	130	140	150	160	170	180



Order  
注文例

型式 — L  
SGPRG 28 — 150



Delivery  
出荷日

3 日日出荷



Alterations  
追加加工

型式 — L(LC) — (TKC・BC・GC・RC)  
SGPRG 28 — LC150.5 — BC30 — GC

追加加工	記号	詳細
	LC	全長変更 指定0.5mm単位 80 ≤ LC < L
	TKC	ツバ厚公差 変更 $5^{+0.5}_0 \Rightarrow 5^{+0.02}_0$ ◎LC併用ない場合、全長公差は $L^{+0.3}_0 \Rightarrow L \pm 0.3$ となります。

追加加工	記号	詳細						
	BC	B寸法変更 指定1mm単位 $5 \leq BC < B$ ◎Mタッブ深さは(B-BC)分短くなります						
	GC	ピン先端にテーパ加工します。 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td></td> </tr> </table>	D	Y	28	6	32	
D	Y							
28	6							
32								
	RC	先端R変更 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>標準R</td> <td>RC(選択)</td> </tr> <tr> <td>28・32</td> <td>2.5</td> <td>3.0・3.5</td> </tr> </table>	D	標準R	RC(選択)	28・32	2.5	3.0・3.5
D	標準R	RC(選択)						
28・32	2.5	3.0・3.5						