

RoHS10

SGPHG

M 材質 SUJ2
H 硬度 58HRC~

D _{m5}	R	B	型式		L									
			Type	D	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
28	+0.017 +0.008	2.5	30	SGPHG	28	100	110	120	130	140	150	160	170	180
32	+0.020 +0.009				32	110	120	130	140	150	160	170	180	



Order 注文例
型式 - L
SGPHG 28 - 180



Delivery 出荷日
2 日日出荷



Alterations 追加加工
型式 - L(LC) - (BC・TKC・RC)
SGPHG 28 - LC175.5 - BC50



3 日日出荷

追加加工	記号	詳細
	LC	全長変更 指定0.5mm単位 $80 \leq LC < L$ B寸法は規格どおりです。 ①規格最短Lより短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。
	BC	B寸法変更 指定1mm単位 $0 \leq BC \leq D \times 2$ ①全長Lは指定寸法どおりです。

追加加工	記号	詳細						
	TKC	ツバ厚公差 変更 $T+0.3 \Rightarrow T+0.02$ $0 \Rightarrow 0$ ①LC併用ない場合、全長公差は $L+0.3 \Rightarrow L \pm 0.3$ となります。						
	RC	先端R変更 <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>標準R</th> <th>RC(選択)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28・32</td> <td>2.5</td> <td>3.0・3.5</td> </tr> </tbody> </table>	D	標準R	RC(選択)	28・32	2.5	3.0・3.5
D	標準R	RC(選択)						
28・32	2.5	3.0・3.5						