

スペーサ

- マーカームシダイ・ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用 -

RoHS 10

■ ボタンダイのL寸法とP・W寸法の広がり幅
(a×2)部寸法: P・Wの広がり幅(B=2の場合)
下表の値はa部両側の値です。

L	1/50	1/100	1/150
16	0.28	0.14	0.09
20	0.36	0.18	0.12
22	0.40	0.20	0.13
25	0.46	0.23	0.15
30	0.56	0.28	0.19
35	0.66	0.33	0.22
40	0.76	0.38	0.25

材質 SK5
硬度 45HRC~

刃先形状 A SSD, D SSDD, R SSSDR, E SSDDR, G SSDDG

① 外径に微小なくぼみがあります。

型式	指定0.01mm単位				t
	A	D R E G	R		
Type	D	min. P max.	P-Kmax.	P-Wmin.	R
A SSD	6	1.00~ 4.00	-	-	-
D SSDD	8	1.00~ 5.00	5.00	1.00	0.05
R SSSDR	10	2.00~ 7.00	7.00	1.20	0.1
E SSDDR	13	3.00~ 9.00	9.00	1.50	0.2
G SSDDG	16	5.00~ 12.00	12.00	2.00	0.3
	20	7.00~ 16.00	16.00	3.00	0.5
	22	8.00~ 18.00	18.00	3.00	1.0
	25	10.00~ 20.00	20.00	3.00	1.5
					2.0

② 各寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。

RoHS 10

■ ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用

材質 SK5
硬度 45HRC~

刃先形状 A SSDN, D R E G SSDDN

① 外径、内径に微小なくぼみがあります。

d	型式		T
	Type	D	
3.4		6	0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
4.4		8	
6.4	SSDN	10	
8.4	(丸用 D6~25)	13	
10.6	SSDDN	16	
12.6	(変形用 D8~25)	20	
14.6		22	
16.6		25	

② 同じT寸法5枚で1セットになります。
T0.1の場合、厚み0.1のスペーサが5枚で1セットになります。

ツバ付ボタンダイ用カラー

RoHS 10

HBDC

材質 SKS3
硬度 58~60HRC

D _{-0.1}	d _{+0.2} ₀	型式		L 指定0.1mm単位
		Type	No.	
11	5.4	HBDC	8	10.0~60.0
13	7.8		10	
16	10		13	
19	12.4		16	
23	14.6		20	
25	16.8		22	
28	18.8		25	
35	23		32	

Alterations 追加加工

型式 - L - (LKC)
HBDC 8 - 40.5 - LKC

追加加工	記号	詳細
全長	LKC	L寸法公差変更 L ₀ ^{+0.1} ⇒ +0.05 0

Order 注文例

型式 - L
HBDC 8 - 40.5

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Example 使用例

ツバ付ボタンダイ

ボタンダイ用カラー

クリアランスはなるべく小さくすることをお奨めします。

■ シム・スペーサ関連商品

スペーサ用積層プレート	精密多用途プレート	ハードンプレート	シムテープ
LHP LHP-H LHP-SET	UTPB UTPL	HPSH HPHE	FGSM FGSMN FGSMW FGSML CMBOXS CMBOXM CMBOXL
P.1027	P.1029	P.1690	P.1028