

URETHANE STRIPPERS FOR FALL-OUT PREVENTION UNITS
落下防止ユニット用ウレタンストリッパ


RoHS10



US (PQSP用ウレタンストリッパ)

※D=6・8・45

※D=10~38



※D寸法によりタイプが異なります。

①ウレタンの製品概要 ②P.1633 ③硬度 ショアA95

D		D ₁	D ₂	P	t	C	型式		L												
							Type	D													
6	−0.2 −0.4	13	—	1.5	5	1.5	US	(6)	27	32	37	42	47	52							
8		16		2.5				(8)	27	32	37	42	47	52							
10		18	21	3.5	6	2.0		10	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	
13		23	26					13	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	
16		28	31					16	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62	64	
20		33	36	4	7			20	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	
25	40	43	25					48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75		
32	−0.3 −0.5	50	53	5	8			2.0	32	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75
38		60	63						38	49	51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76
45		70	—						(45)	49	51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76

①D(6)(8)(45)はタイプが異なります。上記図面をご参照ください。

Order注文例

型式 - L


US 13 - 42

Delivery出荷日

在庫品

■ウレタンストリッパ破損防止用リング


RoHS10



USR

※D=10~38

※D=6・8・45



※D寸法によりタイプが異なります。

①ウレタンの製品概要 ②P.1633 ③硬度 ショアA95

Order注文例

型式 - L


USR 13

Delivery出荷日


在庫品

Example使用例

破損防止用リングUSRは、リテーナ面との片当りやボルト穴との干渉によるウレタンストリッパの破損を防止します。



①ウレタンストリッパは型の調整時に空打ちし、パンチ刃先に合った形状にしてからご使用ください。(変形パンチにもご使用できます。)



挿入 空打ち 使用

型式		F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%	
Type D-L	Fmm	N(kgf)荷重	Fmm	N(kgf)荷重	Fmm	N(kgf)荷重	V
US 6-27	2.7	637 { 65 }	4.1	834 { 85 }	5.4	981 { 100 }	15.0
32	3.2		4.8		6.4		
37	3.7		5.6		7.4		
42	4.2		6.3		8.4		
47	4.7		7.1		9.4		
52	5.2		7.8		10.4		
US 8-27	2.7	981 { 100 }	4.1	1275 { 130 }	5.4	1569 { 160 }	18.5
32	3.2		4.8		6.4		
37	3.7		5.6		7.4		
42	4.2		6.3		8.4		
47	4.7		7.1		9.4		
52	5.2		7.8		10.4		
US 10-27	2.7	1226 { 125 }	4.1	1569 { 160 }	5.4	1863 { 190 }	20.7
29	2.9		4.4		5.8		
32	3.2		4.8		6.4		
34	3.4		5.1		6.8		
37	3.7		5.6		7.4		
39	3.9		5.9		7.8		
42	4.2		6.3		8.4		
44	4.4		6.6		8.8		
47	4.7		7.1		9.4		
49	4.9		7.4		9.8		
52	5.2		7.8		10.4		
54	5.4		8.1		10.8		
US 13-27	2.7	1961 { 200 }	4.1	2452 { 250 }	5.4	2942 { 300 }	26.5
29	2.9		4.4		5.8		
32	3.2		4.8		6.4		
34	3.4		5.1		6.8		
37	3.7		5.6		7.4		
39	3.9		5.9		7.8		
42	4.2		6.3		8.4		
44	4.4		6.6		8.8		
47	4.7		7.1		9.4		
49	4.9		7.4		9.8		
52	5.2		7.8		10.4		
54	5.4		8.1		10.8		
US 16-37	3.7	2746 { 280 }	5.6	3530 { 360 }	7.4	4217 { 430 }	32.0
39	3.9		5.9		7.8		
42	4.2		6.3		8.4		
44	4.4		6.6		8.8		
47	4.7		7.1		9.4		
49	4.9		7.4		9.8		
52	5.2		7.8		10.4		
54	5.4		8.1		10.8		
57	5.7		8.6		11.4		
59	5.9		8.9		11.8		
62	6.2		9.3		12.4		
64	6.4		9.6		12.8		
US 20-48	4.8	3334 { 340 }	7.2	4217 { 430 }	9.6	5001 { 510 }	38.0
50	5.0		7.5		10.0		
53	5.3		8.0		10.6		
55	5.5		8.3		11.0		
58	5.8		8.7		11.6		
60	6.0		9.0		12.0		

型式		F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%	
Type D-L	Fmm	N(kgf)荷重	Fmm	N(kgf)荷重	Fmm	N(kgf)荷重	V
US 20-63	6.3	3334 { 340 }	9.5	4217 { 430 }	12.6	5001 { 510 }	38.0
65	6.5		9.8		13.0		
68	6.8		10.2		13.6		
70	7.0		10.5		14.0		
73	7.3		11.0		14.6		
75	7.5		11.3		15.0		
US 25-48	4.8	5099 { 520 }	7.2	6472 { 660 }	9.6	7453 { 760 }	46.0
50	5.0		7.5		10.0		
53	5.3		8.0		10.6		
55	5.5		8.3		11.0		
58	5.8		8.7		11.6		
60	6.0		9.0		12.0		
63	6.3		9.5		12.6		
65	6.5		9.8		13.0		
68	6.8		10.2		13.6		
70	7.0		10.5		14.0		
73	7.3		11.0		14.6		
75	7.5		11.3		15.0		
US 32-48	4.8	7845 { 800 }	7.2	9807 { 1000 }	9.6	11278 { 1150 }	57.5
50	5.0		7.5		10.0		
53	5.3		8.0		10.6		
55	5.5		8.3		11.0		
58	5.8		8.7		11.6		
60	6.0		9.0		12.0		
63	6.3		9.5		12.6		
65	6.5		9.8		13.0		
68	6.8		10.2		13.6		
70	7.0		10.5		14.0		
73	7.3		11.0		14.6		
75	7.5		11.3		15.0		
US 38-49	4.9	11278 { 1150 }	7.4	14220 { 1450 }	9.8	16181 { 1650 }	69.0
51	5.1		7.7		10.2		
54	5.4		8.1		10.8		
56	5.6		8.4		11.2		
59	5.9		8.9		11.8		
61	6.1		9.2		12.2		
64	6.4		9.6		12.8		
66	6.6		9.9		13.2		
69	6.9		10.4		13.8		
71	7.1		10.7		14.2		
74	7.4		11.1		14.8		
76	7.6		11.4		15.2		
US 45-49	4.9	15200 { 1550 }	7.4	19123 { 1950 }	9.8	21575 { 2200 }	80.5
51	5.1		7.7		10.2		
54	5.4		8.1		10.8		
56	5.6		8.4		11.2		
59	5.9		8.9		11.8		
61	6.1		9.2		12.2		
64	6.4		9.6		12.8		
66	6.6		9.9		13.2		
69	6.9		10.4		13.8		
71	7.1		10.7		14.2		
74	7.4		11.1		14.8		
76	7.6		11.4		15.2		

●荷重 [kgf] = 荷重N×0.101972