

SPRINGS FOR BALL GUIDE POST SETS/WASHERS FOR PREVENTING DOWEL PIN FALL-OUT
ボールガイドポストセット用スプリング/ノックピン落下防止用ワッシャ

ボールガイドポストセット用スプリング **RoHS10** **SWMY**

PD 適用ポスト径	D	D1	d	P
20	22.5	20.5	+1.0 0	1.0
25	27.9	25.5	0	1.2
32	35.7	32.5	+1.5 0	1.6
38	42.5	38.5	0	2.0
50	55.7	50.5	+2.0 0	2.6
60	66.9	60.5	0	3.2

•密着長 = $\frac{FL \times d}{P} + 2d$

☑ 材質 SWP-B

適用ガイドポストセット		型式		FL	適用ガイドポストセット		型式		FL
D	L	Type	PD		D	L	Type	PD	
20	90	SWMY	20	40	38	130	SWMY	38	60
	100			50		140			70
	110			70		150			80
	120			80		160			90
	130			100		170			110
	140			110		180			120
	150			120		190			130
25	160	SWMY	25	140	50	170	SWMY	50	70
	170			80		180			90
	180			100		190			110
	190			110		200			120
	200			120		210			130
	110			130		220			140
	120			140		230			150
	130			150		240			160
	140			160		250			170
	150			170		260			180
32	160	SWMY	32	180	60	180	SWMY	60	130
	170			90		190			140
	180			100		200			150
	190			110		210			160
	200			120		220			170
	210			130		230			180
	220			140		240			190
230	150	250	200						

☎ Order 注文例 型式 - FL
SWMY 32 - 190

🚚 Delivery 出荷日 3 日日出荷

📦 ストック T
📦 ストック A

ノックピン落下防止用ワッシャ **RoHS10** **MW**

•取り付け方法：
ガイドブッシュをセットした後、ボルトをゆるめて取り付けます。

•2枚組

☑ 材質 SPCC
板厚=1.6mm

☑ 四三酸化鉄皮膜

適用ポスト径 PD	型式
20・25	25
32	32
38	38
50	50
60	60
80	80

☎ Order 注文例 型式 MW 38

🚚 Delivery 出荷日 在庫品

🔴 在庫品・MT0(受注製作品)ともに、追加工コード(MW)をご指定いただくと商品に付属して出荷します。

OIL-FREE GUIDE POST SETS -PRESS-FIT TYPE- OIL-FREE GUIDE BUSHINGS
無給油ガイドポストセット/無給油ガイドブッシュ
 -圧入-

GPZE

① 材質 FC250
特殊固体潤滑剤(埋設)

② 材質 S45C
硬度 55HRC~(高周波焼入)

②		①						
Dn5	H1	B	d	D1JS5	h	h1	L1	
32	20	4	32	52	8	4	48	
38	25	5	38	60	10	5	55	
50	32.5	6	50	70	15	10	75	
60	37.5	8	60	80	20	10	90	
80	50	8	80	100	25	10	120	

D1	型式		L																	
	Type	D	32	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450
52	GPZE	32	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450
60		38	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450		
70		50	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450							
80		60	180	200	220	250	280	300	350	400	450									
100		80	250	280	300	350	400	450												

☎ Order 注文例 型式 - L
GPZE 80 - 300

🚚 Delivery 出荷日 在庫品 3 日日出荷

🔧 Alterations 追加工 型式 - L(LC)
GPZE 80 - LC 290

🔧 追加工 記号 詳細

追加工	記号	詳細
LC	LC	ポスト長さ変更 LCmin ≤ LC < Lmax 指定1mm単位

D	LCmin.
32	85
38	105
50	140
60	165
80	220

GBZE

☑ 材質 FC250
特殊固体潤滑剤(埋設)

型式		D1JS5		h	h1	L1	
Type	D	GBZE					
GBZE	32	+0.047 +0.037	52	±0.0065	8	4	48
	38	+0.049 +0.037	60		10	5	55
	50	+0.052 +0.037	70		15	10	75
	60	+0.061 +0.043	80		20	10	90
	80	+0.063 +0.043	100		25	10	120

☎ Order 注文例 型式 GBZE 50

🚚 Delivery 出荷日 在庫品

🔴 在庫品・MT0(受注製作品)ともに、追加工コード(MW)をご指定いただくと商品に付属して出荷します。

ホルダガイドポスト
セット