


SPACERS FOR GUIDE POST SETS —CAST TYPE—
ホルダガイドポスト用スペーサ
 —鋳物—

RoHS10

ガイドプッシュ用スペーサ

MGBPS (ブレンタイプ対応・ノック穴付)
 MABPS (ボールタイプ対応・ノック穴付)




①板厚平行度：100mmに対し0.02mm以下
 ②高さT方向に鋳型の抜き勾配(2~3°)がついています。

材質 FC250

RoHS10

ガイドホルダ用スペーサ

MGHPS (ノック穴付)



①板厚平行度：100mmに対し0.02mm以下
 ②高さT方向に鋳型の抜き勾配(2~3°)がついています。

材質 FC250


適用 ポスト径	A	B	a	b	d (T=10・20・30 のみ)	M	F			*φ±0.01 *T60・70・80 はφ±0.02 になります。	eh7	
							MGBPS	MABPS	MGHPS			
20	74	44	56	30	6.6	M6	22	28	—	56	6	+0.012 0
25	84	48	66		9	M8	28	34	—	66	8	+0.015 0
32	100	58	76	36	11	M10	34	42	—	76		
38	130	75	100				44	42	52	32		
50	155	90	125	60	14	M12	52	62	45	125	10	

型式		T							
Type	適用 ポスト径								
ブレンタイプ・プッシュ用 MGBPS	20	10	20	30	40				
	25	10	20	30	40	50			
ボールタイプ・プッシュ用 MABPS	32	10	20	30	40	50			
	ホルダ用 MGHPS	38		20	30	40	50	60	70
50			20	30	40	50	60	70	80

Order 注文例 -
MGBPS 20 - 30

Delivery 出荷日

Example 使用例



ホルダガイドポスト
セット