

GUIDE COMPONENTS FOR AUTOMOTIVE DIES 自動車型用型ガイド部品

変更

納期短縮

納期短縮

納期短縮



製品名	ガイドポスト	無給油ガイドブシュ	フランジ付無給油ガイドブシュ	ガイドポスト	ガイドポスト抜止ストッパ
型式	GPM	GBF GBW	HGBF	GPOB	GPSB
出荷日	⑩	⑩	⑩	③	③
ページ	1158	1158	1158	1159	1159



ストロークエンドブロック	ガイドブシュ抜止エンドブロック	ボールガイドポストセット		ディスタンスガイドリンク
GEB	KEB	PKHL PKHLU	PKH PKH-U	HKD
③(A)	③(A)	⑩	⑩	③
1160	1160	1161	1161	1163



無給油ヒールガイドプレート	油溝付ヒールガイドプレート	キーパー
OGG OGP OGPZ	GW GWA GWB	KEPNZ
⑤	⑤	⑤
1165	1166	1167



パッドガイドブロック
PGWN
⑤
1168

規格変更 納期短縮

GUIDE POSTS OIL-FREE GUIDE BUSHINGS OIL-FREE GUIDE BUSHINGS WITH FLANGES

ガイドポスト/無給油ガイドブシュ/フランジ付無給油ガイドブシュ

紫文字表示

■ガイドポスト RoHS10 GPM

※B部:高周波焼入

⑩ タップ加工が標準になりました。

材質 S45C
硬度 55HRC~ (高周波焼入)

D	D1p6	D2	H	E	S	M	l	型式		
								Type	L	
30	30	+0.035 +0.022	26	40	8	5		GPM	30	100
										120
										140
										160
										180
40	40	+0.042 +0.026	36	50	10	12	25	GPM	40	120
										140
										160
										180
										200
50	50	+0.051 +0.032	45	70	12	10	25	GPM	50	160
										180
										200
										250
										300
60	60	+0.059 +0.037	55	90	16	32		GPM	60	200
										220
										250
										300
										350
80	80		75	120				GPM	80	250
										300
										350
										400
										450
100	100		95	150				GPM	100	300
										(350)
										(400)
										(450)
										(500)

Order 注文例 型式 GPM 80 - L 300

Delivery 出荷日 在庫品

⑩ D100のL(350)、(400)、(450)、(500)のみ10日目出荷

■無給油ガイドブシュ RoHS10

GBF (鋳物タイプ)
GBW (銅合金タイプ)

材質 GBF FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
GBW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)

⑩ スライドは直動のみです。

■フランジ付無給油ガイドブシュ RoHS10

HGBF (鋳物タイプ)

材質 FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
付属品 六角穴付ボルト

D1	DH7	L	h	l	型式				
					Type	D			
50	±0.008	30	+0.021 0	50	10	5	GBF (鋳物タイプ)	30	
									40
									50
									60
									80
60	±0.0095	40	+0.025 0	75	15	10	GBW (銅合金タイプ)	60	
									80
									90
									120
									150
70	±0.011	60	+0.030 0	120	20	25	HGBF	70	
									80
									100
									130
									160
80	±0.0125	100	+0.035 0	150	25		HGBF	80	
									100
									120
									140
									160

Order 注文例 型式 GBF 50 HGBF 60

Delivery 出荷日 在庫品

自動車型用
型ガイド部品