


MGFNS80

RoHS10



※公差はノック穴
■構成部品表 P.1457

W	θ	A	A ₁	B	B ₁	C	E	E ₁	F	F ₁	H	L	K ₁	Y
80	00	280	292	145	157	135	110	155	165	120	69	50	180	45
	05	281.31	289.5	156.31	164.5	125	115.93	160	159.07	115	73.5		160.5	43.19
	10	277.5	281.37	167.5	171.37	110	117.84	165	157.16	110	82.6		153	45.77
	15	280.48	279.7	175.48	174.7	105	120.72	170	154.28	105	91.3		144	47.8
	20	276.16	270.57	181.16	175.57	95	124.55	175	150.45	100	99.6		136.5	49.32
	25	271.47	261.07	191.47	181.07	80	129.29	180	145.71	95	107.3		127.5	50.35
	30	264.33	249.27	199.33	184.27	65	134.92	185	140.08	90	114.5		120	50.9
	35	260.66	241.26	205.66	186.26	55	141.38	190	133.62	85	120.9		112.5	50.95
	40	252.32	228.34	217.32	193.34	35	147.76	195	127.24	80	126.8		105	51.6
	45	247.46	221.04	217.46	191.04	30	156.61	200	118.39	75	131.8		99	49.36
	50	237.8	209.12	222.8	194.12	15	165.27	205	109.73	70	136.1		93	47.51
	55	231.36	201.62	231.36	201.62	0	174.53	210	100.47	65	139.6		87	44.7
60	233.95	207.53	233.95	207.53	0	185.89	215	89.11	60	140.7	80	40	79	37.43

ストローク S	加工力kN (tonf)	スプリング力N (kgf)			全重量 kg	型式	W	θ	スプリング タイプ
		初圧	S-5mm時	終圧					
32.1	166.7 (17.0)	74 (7.5)	1044 (106.5)	1224 (124.8)	27.9	MGFNS	80	00	GK ISO NGK NISO
35.5			1063 (108.4)		27.5			05	
38.9			1076 (109.8)		26.9			10	
42.4			1088 (110.9)		26.5			15	
46.1			1099 (112.1)		26.0			20	
50.0			1109 (113.0)		25.9			25	
54.3			1118 (114.0)		25.3			30	
59.0			1127 (114.9)		25.0			35	
64.3			1134 (115.6)		24.7			40	
70.4			1143 (116.6)		24.7			45	
77.8			1150 (117.3)		24.9			50	
78.5			1042 (106.2)		1109 (113.0)			25.8	
80.0	936 (95.5)	994 (101.3)	26.2	60					

■スプリング仕様

スプリングタイプ	スプリング型式	スプリング力N (kgf)		備考
		初圧	終圧	
GK	M150-50	-	2350 (240)	KALLER製ガススプリング
ISO	φ32×152	74 (7.5)	1224 (124.8) (θ=0-50) 1109 (113.0) (θ=55) 994 (101.3) (θ=60)	コイルスプリング (定数=23.0N/mm)
NGK	-	-	-	ガススプリングなし
NISO	-	-	-	コイルスプリングなし



Order 注文例
型式 W - θ - スプリングタイプ
MGFNS 80 - 30 - ISO



Delivery 出荷日
Misumi-VONAにてお見積りください。
(http://ec.misumi.jp)



Alterations 追加工
型式 W - θ - スプリングタイプ - (NF)
MGFNS 80 - 05 - GK - NF

追加工	記号	詳細
	NF	ガススプリング窒素ガス封入なし ①スプリングタイプGKのみ適用可