

カムアッププレート / カムサイドブロック


カムアッププレート

RoHS10

CUPF (鋳物タイプ)
CUPS (スチールタイプ)
CUPW (銅合金タイプ)

W=25
W=33, L=75~150
W=52, L=100

W=33, L=200
W=52, L=150~200




材質 CUPF FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
CUPS S45C 特殊固体潤滑剤(埋設)
CUPW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)
硬度 CUPS HRC40~(高周波焼入れ)

カムサイドブロック

RoHS10

CSBL (鋳物タイプ)
CSBLW (銅合金タイプ)

W=25 (CSBLのみ)
W=40~50, L=100



材質 CSBL FC250特殊固体潤滑剤(埋設)
CSBW 銅合金 特殊固体潤滑剤(埋設)

ℓ	ℓ1	ℓ2	a	S	d	T	型式	W	L
45	15							25	75
50	25		8	7.5	9			25	100
75								25	125
45	15							33	75
50			12.5	9	11			33	100
75								33	125
50								52	150
100								52	200
75								52	250
50			20	13	13	20		72	150
75								72	200
50	50							72	250
75			22			30		77	150
50	50							77	200
75			27			35		82	150
50	50							82	200
75			32			40		105	150
50	50							105	200
75								105	250

ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	d	型式	W	L	T
45						25	75	25
50						25	100	25
75						25	125	25
100						25	150	25
50						40	100	30
75						40	125	30
50						40	150	40
75						40	200	40
50						50	150	55
75						50	200	55
50						50	250	60
75						50	300	70

Alterations 追加加工

型式 W - L - T (ZA)

CSBL 40 - 150 - 40 - ZA


5 日目出荷

記号 詳細

カムサイドブロックの抜け防止のため、セーフティボルト用穴を加工します。

CSBL、CSBLWのみ適用

W=40、50のみ指定可



●下表の組み合わせでご使用ください。


	カムアッププレート幅 W
	33 52 72 77 82 105
カムサイドブロック幅 W	25 40 50

カムスライドプレート / カムサイドプレート

カムスライドプレート

RoHS10


CSLA



カムサイドプレート

RoHS10

CSLP



ℓ	ℓ1	ℓ2	a	b	d1	d2	T	型式	W	L
50		60							55	150
75		110	20	8	11	18	20		55	200
100		160							55	250
50		50							80	150
75		100	25	21	13	20	35		80	200
50	50	150							80	250
75		40							95	150
50		90	35	32	18	26	50		95	200
75		140							95	250

ℓ	型式	W	L
50		60	150
75		60	200
100		60	250
50		80	150
75		80	200
100		80	250
150		110	150
200		110	200
		110	250

Order 注文例


型式 W - L

CSLA 55 - 150

CSLP 60 - 150

Delivery 出荷日

在庫品



●下表の組み合わせでご使用ください。

	無給油 スライドプレート厚さ T	カムサイドブロック厚さ T
カムスライドプレート厚さ T	20 10 20 10 35 20 50 20	30 40 45 55 60 70