


STROKE END BLOCKS -HARDENED TYPE- ストロークエンドブロック -焼入タイプ-



M×P	d1	d2	h	型式		Color 保安色	L 指定0.1mm単位	L1 指定5mm単位
				Type	D			
SBV	6	4	5	SBV	10	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	10.0~ 40.0	10~ 40
					12			
					14			
					16			
					18			
					20			
					25			
					32			
SBVH	8	5	8	SBVH	15	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15.0~ 50.0	10~ 50
					20			
					25			
SBVH	9.5	6	10	SBVH	30	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	20.0~ 70.0	15~ 70
					35			
					40			
SBVH	11	7	13	SBVH	45	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	20.0~ 80.0	15~ 85
					50			
					55			
SBVH	14	9	15	SBVH	60	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	22.0~ 100.0	15~ 100
					70			
					80			
SBVH	17	11	18	SBVH	90	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	22.0~ 120.0	15~ 120
					100			
					110			
SBVH	20	13	21	SBVH	120	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	25.0~ 120.0	20~ 120
					130			
					140			
SBVH	20	13	21	SBVH	150	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	30.0~ 150.0	25~ 150
					160			
					170			

① N (Normal) ... ② 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)
③ SBV・SBVHのD寸法20以上の場合、D寸法の仕上がりはD+0.3となります。

M×P	d1	d2	型式		Color 保安色	L 指定0.1mm単位	H 指定1mm単位	L1 指定5mm単位
			Type	D				
SBVH	11	7	SBVH	20	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15.0~ 100.0	10~ 40	15~ 85
				25				
				32				
				38				
SBVH	14	9	SBVH	40	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15.0~ 120.0	10~ 40	15~ 120
				50				
SBVH	17	11	SBVH	60	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	20.0~ 120.0	15~ 40	20~ 120
				80				

① N (Normal) ... ② 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4) ... ③ L-H≥5 全長-ザグリ深さは5mm以上必要です。


Order 注文例: 型式 SBV - 38 - 100.0 - Y - 100 (LKC・LKP)

Delivery 出荷日: 3 日日出荷 (ストーク T, ストーク A)

Example 使用例: 型式 SBVH - 38 - 80.0 - 40 - Y - 60 (LKC・LKP)


Delivery 出荷日: 3 日日出荷 (ストーク T, ストーク A)

Example 使用例: 型式 SBVH - 38 - 80.0 - 40 - Y - 60 (LKC・LKP)



●焼入品ですので、曲げ絞り深さ(W)を適正に保つため
ストロークエンドブロックを軽くあてる精密型に最適です。

STROKE END BLOCKS -HARDENED AND TAPPED TYPE- ストロークエンドブロック -焼入タップ付タイプ-




M×P	S	L1	型式		L 指定0.1mm単位	Color 保安色
			Type	D		
SBVM	17	12	SBVM	20	20.0~ 80.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
				25		
SBVM	22	16	SBVM	32	22.0~ 100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
				38		
SBVM	27	16	SBVM	32	22.0~ 100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
				38		
SBVM	32	16	SBVM	38	25.0~ 100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
				45		

① N (Normal) ... ② 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)
③ ボルト径の1.5倍以上締めこんでご使用ください。
④ D寸法の仕上がりはD+0.3となります。

Order 注文例: 型式 SBVM 25 - 50.0 - Y (LKC・LKP)

Alterations 追加加工: 型式 SBVM 32 - 60.00 - R - LKC

Delivery 出荷日: 3 日日出荷 (ストーク T, ストーク A)



●焼入品ですので、曲げ絞り深さ(W)を適正に保つため
ストロークエンドブロックを軽くあてる精密型に最適です。

追加加工	記号	詳細
LKC	LKC	L寸公差変更 L+0.1 ⇨ ±0.01 L0 ⇨ 0 ●LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可 ●L寸法のバラツキは0.005以内に仕上げます。
LKP	LKP	L寸公差変更 L+0.1 ⇨ +0.01 L0 ⇨ 0 ●LKP使用時、L寸法0.01mm単位指定可 ●L寸法のバラツキは0.005以内に仕上げます。

小物部品