

ミスミ



ワイヤー電極線 銅：亜鉛=60：40タイプ【1~4巻入り】

GMWT (ノンパラフィンタイプ)

5kg巻

20kg巻



■材質：
ワイヤー線：黄銅
(Cu：Zn=60：40)
■線径公差： 0
-0.002

1巻単位

1ケース単位 4巻入

型番	線径	巻質量 (kg)	パラフィンなし：N	1ケース入数	総質量 (kg)	ポビンの色	引張強さ (MPa)	¥ケース単価 (1kg当り単価)		
								1~4ケース	5~9ケース	10ケース~
GMWT	0.2	5	N	4	20	グレー	950~1100	19,040 (952)	18,470 (924)	18,090 (905)
		20		1						
	0.25	5		4						
		20		1						
	0.3	5		4						
		20		1						

上記価格は、2019年2月28日ご注文分までに適用される価格です。

①5kg巻はポビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。

②パラフィンとは、ワイヤー線の表面に塗付される潤滑剤です。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等でご確認ください。

③商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。

●価格の見直しについて

④原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。

URL : http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T040000000/T040100000/




Order
注文例

GMWT 0.2 - 5 - N
型番 線径 巻質量(kg) パラフィンなし



Delivery
出荷日

在庫品 巻末-7
⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



●ポビンの寸法

ポビンサイズ 巻質量 (kg)	つば径 D	外幅 W	つば厚 a	軸穴径 h
5	160	115	12.5	20
20	250	140	15	32

Eが特長!

- お客様のコストダウンを強力にサポートするエコノミータイプのワイヤー電極線です。
- 亜鉛含有量40%で、加工速度UPに貢献いたします。

- 超硬
エンドミル
- ハイス
エンドミル
- 自由指定直刃
エンドミル
- 専用
カッター
- 面取り・
センターリング工具
- ドリル
- リーマ
- タップ・
ねじ穴工具
- 再研磨
サービス
- フライス用
チップカッター
- 旋削工具
- ツーリング
- 加工工具
- 測定工具・
計測機器
- 放電工具
- 研削研磨
用品
- 切断・
溶接用品
- 手作業工具
- 電動・
空圧工具
- 化学製品
- 安全保護・
環境衛生用品
- 梱包・物流
保管用品

