










ブロックリフタ
-キー止めタイプ-

	ーノーマルタイプー	ーパイロット穴付タイプー	ーストリッパ突きあてタイプー
			
左側	BLL-L 	BLH-L 	BLLF-L 
右側	BLL-R 	BLH-R 	BLLF-R 
両側	BLL-W 	BLH-W 	BLLF-W 
	(注1) R≦1…R≦1は手仕上げとなります。 (注2) GL…簡易ラップです。		

パイロット穴付タイプ(BLH-L・R・W)のパイロット穴位置変更は追加加工XCをご利用ください。

材質 SKD11
硬度 60~63HRC

型式	V	H	L	S	ストリッパ突きあてタイプのみ	
					T指定0.1mm単位	G°
ーノーマルタイプー BLL-L BLL-R BLL-W	(5)	5	10	1	—	—
	(6)	6		2		
	8	6	10	1 2 3	0.1~2.5	30
	10	8	13		0.1~3.0	
	13	10	20		0.1~3.5	

⑤V(5) ⑥…ノーマルタイプ(BLL-□)のみ適用。

型式	V	H	L	S	A 指定0.1mm単位
ーパイロット穴付タイプー BLH-L BLH-R BLH-W	6	6	8 10	1 2	0.8~1.8
	8	8			1.0~3.5
	10	10			1.0~5.0



注文例

型式	V	H	L	S	A	T	G
BLLF-L BLH-R	10 08	08 08	13 10	S2 S1	A2.1	T2.1	G45





出荷日


5 日日出荷



追加加工

型式	V	H	L(LC)	S(SC)	A	T	G	(EC・XC・NL)
BLLF-L BLH-R	10 08	08 08	LC11.0 LC9	SC1.5 S1	A2.1	T0.8	G45	EC3.4 NL

追加加工	記号	詳細
	LC	全長変更 7≦LC<L 指定0.1mm単位
	SC	S寸法変更 1<SC<6 指定0.1mm単位
	EC	E寸法変更 2<EC≦V/2 指定0.1mm単位 ⑤BLH-□は適用不可

追加加工	記号	詳細
	XC	パイロット穴位置変更 A/2+2≦XC≦V-2-A/2 指定0.1mm単位 ⑤パイロット穴付タイプのみ適用
	NL	リフト面簡易ラップなし

■特長

- ストリッパプレートが直接ブロックリフタを押下げるため、ストリッパプレートによる被加工材の損傷を抑えられます。(ストリッパ突きあてタイプ)
- キー止めタイプのため作業性が優れています。
- 丸形リフタに比べリフト面積を広くとれるためリードフレーム、コネクタ等の薄物部品のプレス加工に有効です。



使用例

