

ミスミ

C VALUE

ワイヤー電極線

●銅：亜鉛=65：35タイプ

BMWT

5kg巻

10kg巻

20kg巻



【特長】

- 大手ワイヤーカット機の推奨ワイヤーも製造する最新設備の工場にて製造
- 100%原材料を使用し、リサイクルワイヤーより安定した放電が可能です
- 速度・精度ともに純正品と同等レベルと認定されるエコノミータイプ、コストパフォーマンスが非常に良い
- 厳密な品質管理（抗張力、伸び率、材質分析など全て検査）により、安心してご利用して頂けます。

【用途】

- ワイヤーカット放電加工機用電極線
- 材質：黄銅
- 線径公差：0～0.002

1巻単位

1ケース単位 2～4巻入

型番	線径	巻質量 (kg)	パラフィン あり:P、なし:N	1ケース 入数	総質量 (kg)	ポビンの 色	引張強さ (MPa)	¥通常ケース単価 (1kg当り単価)		
								1～2ケース	3～9ケース	10ケース～
BMWT	0.2	5	P	4	20	グレー	950～ 1100	19,040 (952)	18,470 (924)	18,090 (905)
		10		2						
		20		1						
	0.25	5		4						
		10		2						
		20		1						
	0.3	5	N	4	20	グレー	950～ 1100	19,040 (952)	18,470 (924)	18,090 (905)
		10		2						
		20		1						
	0.2	5		4						
		10		2						
		20		1						
0.25	5	4								
	10	2								
	20	1								
0.3	5	4								
	10	2								
	20	1								

上記価格は、2019年2月28日ご注文分までに適用される価格です。

- ①5kg・10kg巻はポビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。
- ②商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
- ③パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等でご確認ください。

●価格の見直しについて

①原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。

URL : http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T040000000/T040100000/



Order
注文例

BMWT 0.2 - 5 - N


型番 線径 巻質量(kg) パラフィンなし



Delivery
出荷日

在庫品 巻末-7

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



●ポビンの寸法

ポビンサイズ 巻質量 (kg)	つば径 D	外幅 W	つば厚 a	軸穴径 h
5	160	115	12.5	20
10	200	135	12.5	25
20	250	140	15	32

①が特長!

- お客様のコストダウンを強力にサポートするエコノミータイプのワイヤー電極線です。
- 亜鉛含有量35%で、加工速度UPに貢献いたします。



WEBなら放電工具200点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 放電加工

