


SPACERS FOR GUIDE POST SETS—STEEL TYPE—
ホルダガイドポスト用スペーサ
 —スチール—

RoHS10

ガイドプッシュ用スペーサ

MGSPS (ロック穴付)



Ⓢ板厚平行度：100mmに対し0.02以下


材質 SS400



RoHS10

ガイドホルダ用スペーサ

MGLPS (ロック穴付)



Ⓢ板厚平行度：100mmに対し0.02以下

材質 SS400




| 適用 ポスト径 | A | B | a | b | d (T=10・20・30 のみ) | M | F | | eH7 | |
|------------|-----|----|-----|----|-------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| | | | | | | | MGSPS | | | |
| 20 | 74 | 44 | 56 | 30 | 6.6 | M6 | 28 | 56 | 6 | +0.012 0 |
| 25 | 84 | 48 | 66 | | | | 34 | 66 | 8 | +0.015 0 |
| 32 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | M10 | 42 | 76 | 10 | |
| 38 | 130 | 75 | 100 | | | | 44 | 100 | | |
| 50 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | M12 | 62 | 125 | | |

| 型式 | | T | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Type | 適用ポスト径 | | | | | | | | | | |
| プッシュ用 MGSPS | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | | | | | | |
| | 25 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | | |
| | 32 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | | |
| ホルダ用 MGLPS | 38 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | |
| | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | |

Order 型式 - T
注文例 MGSPS 20 - 30

Delivery 在庫品
出荷日

Example 使用例



ホルダガイドポスト
セット