

ミスミ

ACHKシリーズ 外形図 詳細図 穴加工有効寸法

ACHKシリーズ ①971ページ

外形図・詳細図




(単位: mm)

一般公差	
寸法範囲	公差
0~5未満	±0.2
5~30未満	±0.3
30~100未満	±0.5
100~500未満	±0.7
500以上	±1.0

部番	図名(部品名)	数量	材質	備考
1	本体	1	A5052	t1.0
2	フタ	1	SPCC	t1.2
3	L金具	2	SPCC	t1.2
22	貼付ゴム足	4	天然ゴム、黒色	t4.0
11	ナベ小ネジ M3×5	5	SWCH	三価ホワイトor三価ブラック

注1) W100~299 ナベ小ネジ M3×5 5個
W300~500 ナベ小ネジ M3×5 6個



注2) 部番11 は本体が シルバー色の場合 三価ホワイト
本体が 黒色・クリーム色・E色の場合 三価ブラック



穴加工有効寸法

(単位: mm)

一般公差	
寸法範囲	公差
0~5未満	±0.2
5~30未満	±0.3
30~100未満	±0.5
100~500未満	±0.7
500以上	±1.0



アルミ・プラボックス
アルミ・プラボックス (穴加工対応品)
スイッチボックス
端子台ボックス