

ROLLER CARRIERS BALL CARRIERS ローラキャリア/ボールキャリア

■ローラキャリア **RoHS10** **CORO**

① 材質 SS400 ② 材質 SPCC ③ 硬度 55HRC~ 浸炭焼入

① (L)の寸法は参考値です。
② ローラの耐荷重：20kg/個

L	型式	A	ローラ個数
(105)	CORO	3	3
(140)		4	4
(175)		5	5
(210)		6	6
(245)		7	7
(280)		8	8
(315)		9	9
(350)		10	10
(385)		11	11
(420)		12	12
(455)		13	13
(490)		14	14
(525)		15	15

■ボールキャリア **RoHS10** **GORO**

① 材質 SUJ2 ②③ 材質 SPCC

① (L)の寸法は参考値です。
② ボールの耐荷重：8kg/個

L	型式	A	ボール個数
(200)	GORO	4	4
(300)		6	6
(400)		8	8
(500)		10	10
(600)		12	12
(700)		14	14
(800)		16	16
(900)		18	18
(1000)		20	20
(1100)		22	22
(1200)		24	24

■ボールキャリア(単品) **RoHS10** **GORON**

①② 材質 SUJ2 ③ 材質 SUS304 ④ 材質 SPCC

型式	D	D1	L	L1	H	P	a	d	耐荷重 N (kgf)	自重 (g)
GORON	41.3	24	10.2	(9.1)	4	30	3.5	15.875	78.4 (8)	45

Order 注文例 **型式 GORON**

Delivery 出荷日 **在庫品**

Example 使用例

GORON
コンベアー屈折部等

EMBOSED SHOOTER PLATES エンボスシュータ板

RoHS10 **EBSP**

■表面形状


材質 SUS304

型式	A	B
EBSP	500	1000
	1000	2000

Order 注文例 **型式 EBSP - 500 - 1000**


Delivery 出荷日 **3** 日目出荷

ex Example 使用例



必要寸法にカット後、スクラップシュータ等に溶接等で取付けてください。

■特長



- スクラップとの接触面積が少ないため、角度のとれない(12°まで有効)スクラップシュータ等に効果を発揮します。
- 潤滑油等における吸着を防ぎます。