



MGFVW400 ($\theta = 00 - 40$)




RoHS10



■後方抜きスペース



❗ 金型に設置する際は、十分な
後方抜きスペースを確保して
ください。



※公差はノック穴

■構成部品表 P.1403

W	θ	A	B	C	E	F	H	x
400	00	313	175	138	58	292	102	47
	05	320.64	195.64	125	64.34	285.66	110.8	61
	10	331.08	216.08	115	72.47	277.53	119.1	70
	15	336.17	236.17	100	82.37	267.63	126.8	80
	20	340.76	255.76	85	94	256	133.9	88
	30	347.83	292.83	55	112.25	237.75	155.7	103
	40	351.17	326.17	25	136.66	213.34	173.9	116

ストロークS	加工力kN (tonf)		スプリング力N (kgf)			全重量 kg	型式	W	θ
	標準加工力 (100万回)	許容加工力 (30万回)	初圧	S-5mm時	終圧				
38.6	245.2 (25.0)	490.3 (50.0)	1634 (166.7)	8744 (891.6)	9806 (1000.0)	191.1	MGFWW	400	00
42.6				8853 (902.8)		189.3			05
46.7				8935 (911.1)		188.0			10
50.9				9003 (918.0)		186.1			15
55.3				9071 (925.0)		185.3			20
65.1				9180 (936.1)		185.8			30
77.1				9275 (945.8)		191.9			40



Order 注文例

型式	W	—	θ
MGFVW	400	—	10



Delivery
出荷日

 **Misumi-VONA**にてお見積りください。
(<http://ec.misumi.jp>)



Alterations
追加工

型式 W - θ - (N・K・FK)
MGFVW 400 - 30 - K

追加工	記号	詳細
	N	位置決めノック穴加工 カムホルダーにφ16H7ノック穴2ヶ所を加工します。
	K	位置決めキー追加 (六角穴付ボルト M8×15 1本付属)
	FK	キー位置移動 カムホルダーの位置決めキーを前方に移動します。