



PLATES FOR GAS SPRINGS ガススプリング用プレート —横置きタイプ—



- ① 材質 S45C相当
② 表面処理 四酸化鉄皮膜(Fe₃O₄)
③ 付属品 詳細寸法は下記、付属ボルトサイズ表をご覧ください。

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	型式	適用ガススプリング						推奨ボルト 2本	
													GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU		
90	54	32	20	9	72	31	22	45	22.5	15	M8	FSA	32	350	350	—	150	750	300	CB8—35
95	59	38	20	9	77	34	25	55	27.5	15	M8		38	500	500	—	250	1000	—	CB8—35
100	64	45	20	9	82	37	28	60	30	15	M8		45	750	750	—	500	—	—	CB8—35
130	90	50	30	9	110	50	40	80	40	20	M8	50	1000	1000	1000	750	1800	—	CB8—40	
160	115	75	30	11	137	63.5	52.5	105	52.5	20	M10	75	2400	2400	2400	1500	4700	—	CB10—40	
195	145	95	30	13.5	170	80	67.5	125	62.5	20	M12	95	4200	4200	4200	3000	7500	—	CB12—45	
220	165	120	30	13.5	195	92.5	77.5	148	74	20	M12	120	6600	6600	6600	5000	12000	—	CB12—46	
260	200	150	30	13.5	230	110	95	200	100	20	M12	150	9500	9500	—	—	18500	—	CB12—47	



- ① 材質 S45C相当
② 表面処理 四酸化鉄皮膜(Fe₃O₄)
③ 付属品 詳細寸法は下記、付属ボルトサイズ表をご覧ください。
④ FSCにボルトは付属しません。(推奨ボルト: CB10-140)

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	型式	適用ガススプリング						
											GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	
105	80	40	11	80	63	10.5	17	10	30	FSC	63	1500	1500	1500	—	3000	—
68	48	20.9	10	50	32.5	9	15	4	20		32	350	350	—	150	750	300
74	54	23.9	16	54	38.5	9	15	4	20		38	500	500	—	250	1000	—
80	60	27.5	22	60	45.5	9	15	4	20	45	750	750	—	500	—	—	
90	70	30	25	68	50.5	11	18	5	30	FSD	50	1000	1000	1000	750	1800	—
108	82	36.5	27	84	63.5	11	18	5	30		63	1500	1500	1500	—	3000	—
125	94	42	32	100	75.5	13.5	20	5	30		75	2400	2400	2400	1500	4700	—
140	115	52.5	33	115	95.5	13.5	20	5	30		95	4200	4200	4200	3000	7500	—
170	140	65	58	145	120.5	13.5	20	7	30		120	6600	6600	6600	5000	12000	—
200	170	80	68	175	150.5	13.5	20	7	30	150	9500	9500	—	—	18500	—	

■付属ボルトサイズ表

型式	A 付属品		型式	A 付属品			
	M	ℓ		M	ℓ		
FSA	32	8	30	FSD	32	8	50
	38	8	35		38	8	50
	45	8	35		45	8	50
	50	8	45		50	10	60
	75	10	55		63	10	70
	95	12	60		75	12	80
120	12	80	95	12	100		
150	12	100	120	12	100		
			150	12	120		



Order
注文例

型式

FSA32
FSC63
FSD50




Delivery
出荷日

MiSUMI-VONAにてお見積りください。
(<http://ec.misumi.jp>)



Example
使用例



FSA取付時

FSC・FSD取付時

NAME PLATE FOR GAS SPRING ガススプリング用銘板

■ ガススプリング用銘板

RoHS10

GKNPS (①+②)
GKNP (①のみ)

②取付ボルト CB3—6 4本

材質 A1050P
板厚 0.5mm
表面処理 焼付塗装

■ 特長

- ・金型の保管・管理にお役にください。
- ・油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。
- ・アルミ製ですので、鏝(タガネ)等で彫刻できます。

■ 使用上の注意

- ・表面塗装材の耐熱温度は150℃です。



Order
注文例

型式

GKNPS



Delivery
出荷日

在庫品