

ミスミ

ワイヤー電極線

●銅：亜鉛=65：35タイプ

MBWC (ノンパラフィンタイプ)  
MBWB (パラフィン付タイプ)

5kg巻

10kg巻 (MBWCのみ)

20kg巻



■材質：  
ワイヤー線：黄銅  
(Cu：Zn=65：35)  
■線径公差：±0.001

1巻単位

1ケース単位 2~4巻入

型番	線径	巻質量 (kg)	パラフィンなし：N あり：P	1ケース入数	総質量 (kg)	ポビンの色	引張強さ (MPa)	¥通常ケース単価 (1kg当り単価)		
								1~4ケース	5~9ケース	10ケース~
MBWC (ノンパラフィン)	0.2	5	N	4	20	透明	980以上	24,600 (1,230)	23,870 (1,194)	23,370 (1,169)
		10		2		グレー				
	0.25	5		1		透明	930以上			
		10		2		グレー				
	0.3	5		4		透明	980以上			
		10		2		グレー				
MBWB (パラフィン付)	0.2	5	P	4	20	透明	980以上	上記価格は、2019年2月28日ご注文分までに適用される価格です。		
		10		1		グレー				
	0.25	5		4		透明	930以上			
		10		1		グレー				
	0.3	5		4		透明				
		10		1		グレー				

①5kg巻・10kg巻はポビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。

②商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。

③パラフィンとは、ワイヤー線の表面に塗布される潤滑剤です。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等でご確認ください。

●価格の見直しについて

④原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。

URL : [http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs\\_processing/T0400000000/T0401000000/](http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_processing/T0400000000/T0401000000/)



Order  
注文例

**MBWC 0.2 - 5 - N**  
型番 線径 巻質量(kg) パラフィンなし

**MBWB 0.2 - 5 - P**  
型番 線径 巻質量(kg) パラフィンあり



Delivery  
出荷日

在庫品 巻末-7

⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

の特長!

- 銅：亜鉛=65：35の配合を新たにラインナップしました。
- 三菱電機、牧野フライス製作所など、カッタータイプの自動結線機能を搭載したワイヤー放電加工機や、銅：亜鉛=65：35ワイヤー推奨機で優れた結線率を発揮します。
- ワイヤー放電加工機の消耗品寿命が改善します。(MBWT/MBWS比)



WEBならミスミ放電工具1千点以上掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 放電加工

