






ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●キーエンス SV2

シリーズ名	ハーネスタイプ	ハーネス型番	使用コネクタ				仕様圧着端子	ケーブルタイプ	ケーブル仕様番号	対応オプションケーブル
			接続先	型番	絶縁素材	製造元				
キーエンス SV2	エンコーダ	SVEK-SGF71-□	モーター	504678-0070	56161-8081	MOLEX	-	A (固定)	①	SV2-E□
			アンプ	55100-0670	-	MOLEX	-	B (可動)	②	SV2-E□G
シリーズ名	ハーネスタイプ	ハーネス型番	使用コネクタ				仕様圧着端子	ケーブルタイプ	ケーブル仕様番号	対応オプションケーブル
			接続先	型番	絶縁素材	製造元				
キーエンス SV2	電源	SVPK-SGF71-□	モーター	J17S-06FMH-7KL-M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST	-	A (固定)	③	SV2-C□A
			アンプ	-	-	-	R1.25-4	B (可動)	④	SV2-C□AG
		SVPK-SGF71B-□	モーター	J17S-06FMH-7KL-M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST	-	A (固定)	③	SV2-D□A
			アンプ	-	-	-	R1.25-4	B (可動)	④	SV2-D□AG
		SVPK-SGF72-□	モーター	J27S-06FMH-7KL-M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST	-	A (固定)	③	SV2-C□B
			アンプ	-	-	-	R1.25-4	-	-	-
		SVPK-SGF72B-□	モーター	J27S-06FMH-7KL-M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST	-	A (固定)	③	SV2-D□B
			アンプ	-	-	-	R1.25-4	B (可動)	④	SV2-D□BG
SVPK-SGF73-□	モーター	J37S-06FMH-8KL-M-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST	-	A (固定)	⑤	SV2-C□C		
	アンプ	-	-	-	R1.25-4	-	-	-		

ケーブル仕様詳細

<p>ケーブル仕様①</p>  <p>固定タイプ 導体構成 UL20276 AWG22 × 2C AWG24 × 2P AWG22(0.33mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.15mm AWG24(0.20mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.09mm 定格温度 80℃ 仕上がり外径 φ 6.5mm</p>	<p>ケーブル仕様②</p>  <p>可動タイプ 導体構成 UL20276 AWG22 × 2C AWG24 × 2P AWG22(0.33mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.35mm AWG24(0.20mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.21mm 定格温度 80℃ 仕上がり外径 φ 6.8mm 推奨曲げ半径 90 mm 以上</p>
<p>ケーブル仕様③</p>  <p>固定タイプ 導体構成 UL2517 AWG20 × 6C パワー線:AWG20(0.52mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.53mm 保持プレーキ線:AWG20(0.52mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.53mm 定格温度 105℃ 仕上がり外径 φ 7mm±0.3mm</p>	<p>ケーブル仕様④</p>  <p>可動タイプ 導体構成 UL2517 AWG22 × 6C パワー線:AWG22(0.33mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.37mm 保持プレーキ線:AWG22(0.33mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.37mm 定格温度 105℃ 仕上がり外径 φ 7mm±0.3mm 推奨曲げ半径 90 mm 以上</p>
<p>ケーブル仕様⑤</p>  <p>固定タイプ 導体構成 UL2517 AWG16 × 4C AWG20 × 2C パワー線:AWG16(1.31mm²) 絶縁皮膜外径:φ 2.15mm 保持プレーキ線:AWG20(0.52mm²) 絶縁皮膜外径:φ 1.6mm 定格温度 105℃ 仕上がり外径 φ 8mm±0.3mm</p>	