

エコノミータイプ

ローラコンベヤ

RQR 型(ローラ径 $\phi 38$) RPR 型(ローラ径 $\phi 42.7$)
RLR 型(ローラ径 $\phi 48.6$) RSR 型(ローラ径 $\phi 57$)

低価格版が4機種登場。 さらにお求めやすくなりました。


RoHS対応

RoHS指令適合品

標準色はオークラホワイト

連結金具は無し

■RQR型(軽荷重用)




ローラ: $\phi 38 \times t1.2$
シャフト: $\phi 12$ パイプ
フレーム: $[60 \times 30 \times t2.3$

■RPR型(中荷重用)



ローラ: $\phi 42.7 \times t1.4$
シャフト: $\phi 12$ パイプ
フレーム: $[90 \times 30 \times t2.3(A)、t3.2(B)$

■RLR型(中荷重用)



ローラ: $\phi 48.6 \times t1.4$
シャフト: $\phi 12$ パイプ
フレーム: $[90 \times 30 \times t2.3(A)、t3.2(B)$


■RSR型(中荷重用)



ローラ: $\phi 57 \times t1.4$
シャフト: $\phi 12$ パイプ
フレーム: $[90 \times 30 \times t2.3(A)、t3.2(B)$

エコノミータイプ ローラコンベヤ

■ 寸法図(単位:mm)




RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ


[脚取付穴位置寸法について]
・機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
・機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付け穴があります。

[ガイド取付穴について]
φ9のガイド取付穴は加工済です。
取付ピッチはお問合せください。


●PQR型




●RPR型



●RLR型



●RSR型



■ 仕様

●RQR型

単位:mm

RW 呼称ローラ幅	90	150	240	305	390	490
FW フレーム内幅	100	160	250	315	400	500
機 幅 FW+60	160	220	310	375	460	560
ローラピッチ(P)	50、75、100					
機 長(L)	1000、1500、2000、3000					

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75の場合、実ローラピッチは77となります。

●RPR型

単位:mm

RW 呼称ローラ幅	90	150	240	305	390	490	620
FW フレーム内幅	100	160	250	315	400	500	630
機 幅 FW+60	160	220	310	375	460	560	690
ローラピッチ(P)	50、75、100、150						
機 長(L)	1000、1500、2000、3000						

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。

●RLR型

単位:mm

RW 呼称ローラ幅	90	150	240	305	390	490	620	690
FW フレーム内幅	100	160	250	315	400	500	630	700
機 幅 FW+60	160	220	310	375	460	560	690	760
ローラピッチ(P)	75、100、150							
機 長(L)	1000、1500、2000、3000							

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。


●RSR型

単位:mm


RW 呼称ローラ幅	90	150	240	305	390	490	620	690	790
FW フレーム内幅	100	160	250	315	400	500	630	700	800
機 幅 FW+60	160	220	310	375	460	560	690	760	860
ローラピッチ(P)	75、100、150								
機 長(L)	1000、1500、2000、3000								

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。


型式例



型式例



型式例



型式例

